


Manuel de l'utilisateur

Thermostat Wi-Fi Invita®




 Télécharger de
l'AppStore


 Obtenez-le sur
Google Play

Fonctionne avec
 l'application mobile
Watts® Home



⚠ AVERTISSEMENT



**LA SÉCURITÉ
 AVANT
 TOUT**

Lisez le présent manuel attentivement avant de procéder à l'installation. Tout manquement au respect des instructions ou des paramètres d'utilisation ci-joints peut entraîner une défaillance du produit.


Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

tekmar®
 A WATTS Brand

Connaissez votre thermostat

- L'écran d'accueil du thermostat affiche toute l'information sur le thermostat.
- Après 60 secondes d'inactivité, un écran en attente s'affiche, indiquant l'heure et la température.
- Toucher tout simplement l'écran pour l'éveiller et revenir à l'écran d'accueil.

Affichage du thermostat Wi-Fi Invita



Symboles



Le ventilateur est activé



Le bouton d'information offre une description du paramètre



L'humidificateur est activé



Confirmer le changement de paramètre




Le déshumidificateur est activé




Annuler le changement de paramètre

Menu Paramètres

Appuyer sur le  bouton pour ouvrir le menu Paramètres



Menu de configuration des paramètres avancés



Programmer un programme

Programme
Lu Ma Me Je Ve

Réveil	6 h 00	70°	75°
Départ	8 h 00	65°	78°
Retour	18 h 00	70°	75°
Sommeil	22 h	65°	78°

Démarrage anticipé Marche | Programme Marche

✓ | Nouveau programme | ⓘ

Annotations:

- Groupe actuel de jours de programmation
- Aller au prochain groupe de jours de programmation
- Température de chauffage
- Température de refroidissement
- La fonction de démarrage anticipé prévoit les besoins de chauffage/climatisation et active le système approprié à l'avance.
- Retour à l'écran d'accueil
- Crée un nouveau programme

Configuration du programme
Lu Ma Me Je Ve

Réveil Marche Ignorer

6 h 00

Chauffer à 70°

Refroidir à 75°

✓ | ▲ | ▼ | ⓘ

Annotations:

- Régler sur Marche pour suivre le programme. Régler sur Arrêt pour utiliser la même température tout le temps.
- Cliquez sur Ignorer si vous ne désirez pas de changement de température
- Configurer l'heure de début du programme
- Configurer la température de chauffage
- Configurer la température de refroidissement

Configurer Wi-Fi

NOTICE

Avant d'utiliser les fonctions Wi-Fi de ce produit, vous devez accepter les conditions d'utilisation, modifiées périodiquement et disponibles sur www.invitaconnect.com/terms. Si vous n'acceptez pas ces conditions, vous pouvez quand même utiliser ce produit, mais sans les fonctionnalités Wi-Fi.

Si vous configurez manuellement des valeurs erronées de date et d'heure, il est possible que le thermostat ne puisse pas communiquer avec l'application mobile. Si vous utilisez une connexion Internet, il est recommandé d'utiliser le paramètre automatique de l'heure.

Le thermostat est livré avec un tutoriel décrivant les étapes de configuration de la connexion Wi-Fi.

Tutoriel

Avant d'utiliser les fonctionnalités Wi-Fi de ce produit pour la première fois, vous devez accepter les Conditions d'utilisation, disponibles à l'adresse

<https://www.watts.com/terms-of-use>

en appuyant sur ACCEPTER ci-dessous.

Si vous n'acceptez pas ces conditions. Ce produit peut toujours être utilisé sans fonctions Wi-Fi.

REFUSER ACCEPTER

Étape 1

Acceptez les Conditions d'utilisation.

Wi-Fi

Arrêt

Marche

SUIVANT

Étape 2

Activez la fonction Wi-Fi.

SSID du réseau

Sélectionnez un réseau dans la liste :

Votre domicile ▼

← CONNECTER

Étape 3

Entrez le nom du réseau sans fil. Il doit être compatible avec le chiffrement de sécurité WPA2.

Saisissez le mot de passe

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q R

S T U V W X

Y Z Maj A/1 Suppr

← CONNECTER

Étape 4

Saisissez le mot de passe du système Wi-Fi.

Code postal

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0 - /

: ; () \$ &

@ " ' , ? !

' \ Maj A/1 Suppr

OK

Étape 5

Saisissez votre code postal. Cette information détermine votre emplacement pour les prévisions météorologiques.

Source de l'heure

Automatique

Manuel

SUIVANT

Étape 6

Sélectionnez si l'heure doit être réglée manuellement ou automatiquement via Internet.

Remarques

Garantie

Garantie limitée La responsabilité de tekmar® relativement à cette garantie est limitée. En prenant possession d'un produit tekmar (ci-après le « produit »), l'acheteur accepte les conditions de la garantie limitée en vigueur à la date de vente du produit, qu'il atteste avoir lue et comprise.

La garantie limitée de tekmar offerte à l'acheteur pour les produits visés par les présentes est une garantie transmissible du fabricant que l'acheteur est autorisé à transmettre à ses clients. La garantie limitée protège le produit tekmar contre les défauts de matériaux ou de fabrication dans la mesure où le produit est installé et utilisé conformément aux instructions de tekmar, ce qui exclut donc l'usure normale du produit. La garantie transmissible est valide pendant vingt-quatre (24) mois à compter de la date de fabrication si le produit n'est pas installé durant cette période ou pendant douze (12) mois à compter de la date d'installation documentée du produit si l'installation est réalisée dans un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de fabrication.

La responsabilité de tekmar dans le cadre de cette garantie limitée est restreinte aux choix suivants, à l'entière discrétion de tekmar : paiement par tekmar des pièces et de la main-d'œuvre nécessaires pour réparer les défauts de matériaux et/ou de fabrication du produit défectueux; remplacement du produit défectueux par un produit sous garantie; octroi d'un crédit ne pouvant dépasser le coût original du produit défectueux, sachant que la réparation, le remplacement ou le crédit constituent le seul recours possible envers tekmar. En outre, sans aucunement restreindre la portée des présentes, tekmar réfute toute responsabilité contractuelle, civile ou stricte concernant quelque perte, coût, dépense, inconvénient ou dommage (peu importe qu'il s'agisse de dommages directs, indirects, spéciaux, secondaires, accessoires ou fortuits), découlant de la possession ou de l'utilisation du produit ou encore de tout défaut de matériaux ou de fabrication, ce qui s'applique notamment à toute responsabilité pour non respect du contrat fondamental.

La garantie limitée transmissible s'applique uniquement aux produits défectueux retournés à tekmar durant la période de garantie. Cette garantie limitée ne couvre pas le coût des pièces et de la main-d'œuvre nécessaires pour enlever ou transporter le produit défectueux, ni pour réinstaller le produit réparé ou de remplacement, ce qui signifie que ces coûts et dépenses relèvent de l'accord de l'acheteur et de sa garantie à ses clients.

Toutes les déclarations ou garanties concernant le produit faites par l'acheteur à ses clients qui diffèrent ou dépassent les conditions de la garantie limitée tekmar seront sous l'entière responsabilité de l'acheteur. L'acheteur accepte d'indemniser et de dégager tekmar de toute responsabilité concernant toute réclamation, toute responsabilité ou tout dommage de quelque type ou nature que ce soit relativement à de telles déclarations ou garanties de l'acheteur à ses clients.

La garantie limitée transmissible ne s'applique pas si le produit retourné a été endommagé à cause d'une négligence d'une personne ne travaillant pas pour tekmar, d'un accident, d'un incendie, d'une catastrophe naturelle, d'un abus ou d'une mauvaise utilisation, de même que s'il a été endommagé par une modification, une altération ou un accessoire ajouté après l'achat, sans autorisation de tekmar, ou encore si le produit n'a pas été installé conformément aux instructions de tekmar et/ou les normes et réglementations locales, si le produit a été mal installé ou si le produit n'a pas été utilisé conformément aux instructions de tekmar.

CETTE GARANTIE PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DONT LES LOIS APPLICABLES PERMETTENT L'EXCLUSION CONTRACTUELLE, CE QUI S'APPLIQUE NOTAMMENT À TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION, DE CONVENANCE À UN USAGE QUELCONQUE, DE DURABILITÉ, DE DESCRIPTION DU PRODUIT, DE NON-VIOLATION D'UN BREVET OU D'UNE MARQUE, DE RESPECT/ NON-VIOLATION D'UNE RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE, DE SANTÉ OU DE SÉCURITÉ. EN OUTRE, LA DURÉE DE TOUTE AUTRE GARANTIE N'ÉTANT PAS CONTRACTUELLEMENT EXCLUE PAR LES PRÉSENTES, CELLE-CI EST LIMITÉE À VINGT-QUATRE (24) MOIS APRÈS LA DATE DE FABRICATION, SOUS RÉSERVE DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.

Procédure de retour de produit sous garantie Tout produit semblant présenter un défaut de matériaux ou de fabrication doit être retourné avec une note décrivant le défaut au représentant de tekmar couvrant le territoire où le produit est situé. Si tekmar reçoit une demande ne provenant pas d'un représentant tekmar, incluant toute demande provenant d'un acheteur (n'étant pas un représentant tekmar) ou d'un client d'un acheteur, concernant une possible réclamation sous garantie, la seule obligation de tekmar sera de fournir l'adresse et les autres coordonnées du représentant approprié.

Besoin d'aide? Visitez notre site Web ou contactez-nous.

tekmarControls.com | tekmar.customerservice@wattswater.com | 1-800-438-3903

tekmar[®]

A WATTS Brand

Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Tél. : 1-800-438-3903 • Téléc. : (250) 984-0815
tekmarControls.com